

CONNETTORI SERIE IFO

Connettori con accoppiamento a filetto metrico o baionetta per fibre ottiche .

CARATTERISTICHE :

- Accoppiamento a vite (IFO-V) o baionetta (IFO-B)
- 500 cicli di accoppiamento
- Disponibili con 2 e 4 poli
- Attenuazione di segnale : <1dB
- Temperatura di esercizio : -25°C ÷ 70°C



IFO SERIES CONNECTORS

Thread & bayonet coupling connectors for fiber optic cables .

CHARACTERISITICS :

- Thread (IFO-V) or bayonet (IFO-B) coupling
- Operating life : 500 mating cycles
- 2 contacts and 4 contacts available
- Signal loss : < 1dB
- Working temperature : -25°C to 70°C