


IT 3101 A
IT 4101 A

Connettore per giunzione volante
In-line receptacle




Es. / Ex. : IT3101A20-27P

Dimensione Guscio Shell Size	Filetto A A thread	B min.	K ±0.2	L Max.	M +0.2 -0	Q ±0.2	Filetto V V thread
10 SL	0.6250 - 24UNEF	11	2.8	44.0	14.3	21.6	0.6250 - 24UNEF
12 S	0.7500 - 20UNEF	11	2.8	44.0	14.3	24.9	0.6250 - 24UNEF
12	0.7500 - 20UNEF	16	2.8	51.5	19.1	24.9	0.6250 - 24UNEF
14 S	0.8750 - 20UNEF	11	3.3	46.4	14.5	28.8	0.7500 - 20UNEF
14	0.8750 - 20UNEF	16	3.3	53.0	19.1	28.8	0.7500 - 20UNEF
16 S	1.0000 - 20UNEF	11	3.3	46.4	14.5	30.6	0.8750 - 20UNEF
16	1.0000 - 20UNEF	16	3.3	57.8	19.1	30.6	0.8750 - 20UNEF
18	1.1250 - 18UNEF	16	4.0	57.8	19.1	33.7	1.0000 - 20UNEF
20	1.2500 - 18UNEF	16	4.0	58.1	19.1	36.9	1.1875 - 18UNEF
22	1.3750 - 18UNEF	16	4.0	58.1	19.6	39.5	1.1875 - 18UNEF
24	1.5000 - 18UNEF	17	4.0	59.7	20.6	43.9	1.4375 - 18UNEF
28	1.7500 - 18UNS	17	4.0	66.2	20.0	49.2	1.4375 - 18UNEF
32	2.0000 - 18UNS	17	4.0	71.3	22.3	55.8	1.7500 - 18UNS
36	2.2500 - 16UN	17	4.0	76.8	22.3	62.3	2.0000 - 18UNS
40	2.5000 - 16UN	17	4.0	76.8	22.3	68.5	2.2500 - 16UN

Connettore per giunzioni volanti.
Fornito completo di adattatore per serracavo
MS 3057-XX A/B/C.

In-line receptacle.
Includes backshell for MS 3057-XX A/B/C
cable clamp.

Connettore per giunzione volante
In-line receptacle



Es. / Ex. : IT3101A20-27PPHM11


Dimensione Guscio Shell Size	P.N. PHM	Filetto A A thread	B min.	C min. ÷ Max.	K ±0.2	L Max.	M +0.2 -0	Q ±0.2
10 SL	9	0.6250 - 24UNEF	11	2÷9	2.8	60	14.3	21.6
12 S	11	0.7500 - 20UNEF	11	2÷11	2.8	60	14.3	24.9
12	11	0.7500 - 20UNEF	16	2÷11	2.8	60	19.1	24.9
14 S	11	0.8750 - 20UNEF	11	2÷11	3.3	60	14.5	28.8
14	11	0.8750 - 20UNEF	16	2÷11	3.3	60	19.1	28.8
16 S	11	1.0000 - 20UNEF	11	2÷11	3.3	60	14.5	30.6
16	11	1.0000 - 20UNEF	16	2÷11	3.3	70	19.1	30.6
18	11 / 18	1.1250 - 18UNEF	16	2÷11 / 9÷16.5	4.0	70	19.1	33.7
20	11 / 18	1.2500 - 18UNEF	16	2÷11 / 9÷16.5	4.0	70	19.1	36.9
22	18	1.3750 - 18UNEF	16	9÷16.5	4.0	70	19.6	39.5
24	18 / 22 / 24	1.5000 - 18UNEF	17	9÷16.5 / 15÷20 / 19÷24	4.0	80	20.6	43.9
28	18 / 22 / 24	1.7500 - 18UNS	17	9÷16.5 / 15÷20 / 19÷24	4.0	80	20.0	49.2
32	22 / 24	2.0000 - 18UNS	17	15÷20 / 19÷24	4.0	80	22.3	55.8
36	35	2.2500 - 16UN	17	23÷35	4.0	95	22.3	62.3
40	35	2.5000 - 16UN	17	23÷35	4.0	95	22.3	68.5

Connettore per giunzioni volanti.
Fornito completo di serracavo PHM. Garantisce una ottima tenuta meccanica sul cavo e ambientale se provvisto di appositi O-Ring.

In-line receptacle.
Includes a PHM cable clamp that assures an excellent mechanical and waterproof seal if used with the correct neoprene sealing sleeves. No grommet supplied.

IT 3101 F
IT 4101 F

Connettore per giunzione volante
In-line receptacle




Es. / Ex. : IT3101F20-27P

Dimensione Guscio Shell Size	Filetto A A thread	B min.	K ±0.2	L Max.	M +0.2 -0	Q ±0.2
10 SL	0.6250 - 24UNEF	11	2.8	55.0	14.3	21.6
12 S	0.7500 - 20UNEF	11	2.8	55.0	14.3	24.9
12	0.7500 - 20UNEF	16	2.8	62.5	19.1	24.9
14 S	0.8750 - 20UNEF	11	3.3	58.4	14.5	28.8
14	0.8750 - 20UNEF	16	3.3	65.0	19.1	28.8
16 S	1.0000 - 20UNEF	11	3.3	60.4	14.5	30.6
16	1.0000 - 20UNEF	16	3.3	71.8	19.1	30.6
18	1.1250 - 18UNEF	16	4.0	77.8	19.1	33.7
20	1.2500 - 18UNEF	16	4.0	74.0	19.1	36.9
22	1.3750 - 18UNEF	16	4.0	74.0	19.6	39.5
24	1.5000 - 18UNEF	17	4.0	76.7	20.6	43.9
28	1.7500 - 18UNS	17	4.0	83.2	20.0	49.2
32	2.0000 - 18UNS	17	4.0	90.3	22.3	55.8
36	2.2500 - 16UN	17	4.0	96.8	22.3	62.3
40	2.5000 - 16UN	17	4.0	115.8	22.3	68.5

Connettore per giunzioni volanti.
 Fornito completo di zoccolo isolante, adattatore
 e serracavo MS 3057 classe A.

In-line receptacle.
Includes insulating grommet, backshell and
class A cable clamp MS 3057 type.

Connettore per giunzione volante
In-line receptacle



Es. / Ex. : IT3101R20-27P

Dimensione Guscio Shell Size	Filetto A A thread	B min.	K ±0.2	L Max.	M +0.2 -0	Q ±0.2
10 SL	0.6250 - 24UNEF	11	2.8	38.0	14.3	21.6
12 S	0.7500 - 20UNEF	11	2.8	38.0	14.3	24.9
12	0.7500 - 20UNEF	16	2.8	45.5	19.1	24.9
14 S	0.8750 - 20UNEF	11	3.3	47.5	14.5	28.8
14	0.8750 - 20UNEF	16	3.3	52.5	19.1	28.8
16 S	1.0000 - 20UNEF	11	3.3	45.5	14.5	30.6
16	1.0000 - 20UNEF	16	3.3	55.5	19.1	30.6
18	1.1250 - 18UNEF	16	4.0	55.5	19.1	33.7
20	1.2500 - 18UNEF	16	4.0	55.5	19.1	36.9
22	1.3750 - 18UNEF	16	4.0	55.5	19.6	39.5
24	1.5000 - 18UNEF	17	4.0	58.5	20.6	43.9
28	1.7500 - 18UNS	17	4.0	58.5	20.0	49.2
32	2.0000 - 18UNS	17	4.0	58.5	22.3	55.8
36	2.2500 - 16UN	17	4.0	58.5	22.3	62.3
40	2.5000 - 16UN	17	4.0	58.5	22.3	68.5

Connettore per giunzioni volanti.
Fornito completo di zoccolo isolante e custodia
posteriore. Utilizzato con fili singoli.

In-line receptacle.
Includes insulating grommet and backshell.
For use with individual wires.